

Ventosa plana (redonda)

SGPN 40 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.12845

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12845>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas planas SGPN > SGPN 40 HT1-60 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.



Tamaño: 40


Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	5 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
G1	G1/4"-MA
H	25,60 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	2,30 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	33 N
Volumen	3,80 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	40
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SGPN 40 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.12845

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12845>

Peso	12,20 g
Familia de productos	SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto




SA-NIP N035 G1/4-AG DN550

N° de artículo.:10.01.01.00822

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SGP 40 HT1-60 N035

N° de artículo.:10.01.01.12812

Tamaño: 40

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A