

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14281

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14281>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 30 HT1-60 G1/4-IG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles




Tamaño: 30

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
G1	G1/4"-HE
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30 mm
dn	4 mm
LG1	12 mm
H	30,80 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	2 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	30
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Fuerza aspir.	26,90 N
Familia de productos	SFF
Volumen	1,70 cm ³
Número de pliegues	0
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14281

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14281>

Piezas de repuesto



SFF 30 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14054

Tamaño: 30

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0



SC 040 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.02918

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 17,3 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm