

Ventosa plana (ovalada)

SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.05.00745

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00745>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas) > SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica



Dimensiones (LxB): 90 x 30

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Material de boquilla: Latón niquelado

Conexión: G3/8-IG

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	34 mm
Bs	30,60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-HE
H	27 mm
LG1	9 mm
Lmáx(S)	94 mm
Ls	90,60 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	122 N
Carga transv.	94 N
Volumen	7 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Dimensiones (LxB)	90 x 30
Conexión	G3/8"-HE
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.05.00745

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00745>

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Resistencia térmica	200 °C
Peso	68,60 g
Familia de productos	SAOF