

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 53 NK-45 N018

N° de artículo.:10.01.06.00428

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00428>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FGA 53 NK-45 N018

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas




Tamaño: 53

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	8 mm
d1	14,50 mm
d2	33 mm
D1	58,60 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	60 mm
Ds	50 mm
H	34 mm
H2	12,30 mm
H3	19 mm
Z (Carrera)	15 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	1,50
Fuerza aspir.	51,30 N
Tamaño	53
Material de ventosa	Caucho natural NK
Peso	16,90 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 53 NK-45 N018

N° de artículo.:10.01.06.00428

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00428>

Radio de curvatura (min) (convexa)

75 mm

Familia de productos

FGA

Accesorios



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

N° de artículo.:10.01.06.01065

Familia pezzon: N 018

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 28,8 mm

Longitud apropiada: 4 mm

Diámetro nominal dn: 4,4 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

N° de artículo.:10.01.06.01066

Familia pezzon: N 018

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 28,8 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 4,4 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm

parte normal material: Aluminio