

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

N° de artículo.:10.01.06.03627

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03627>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia




Dimensiones (LxB): 80 x 35

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	21 mm
B1	35 mm
Bk	24 mm
Bmáx(S)	38 mm
Bs	34,50 mm
d	12,40 mm
d1	17,30 mm
H	27 mm
H2	6,90 mm
l2	66 mm
L1	80 mm
Lk	61,10 mm
Lmáx(S)	83 mm
Ls	79,50 mm
Z (Carrera)	11 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	24,90 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	49,80 N

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

N° de artículo.:10.01.06.03627

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03627>

Fuerza aspir.	74,70 N
Volumen	26,12 cm ³
Anchura de pieza WB1 (máx)	30 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	8 mm
Familia pezzon	SC 050-AR
Dimensiones (LxB)	80 x 35
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	12,60 g
Familia de productos	SPOB1f

Accesorios



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02543

Tipo de conexión: 050-AR

Conexión: NPT1/4-MA

Longitud L1: 29 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02546

Tipo de conexión: 050-AR

Conexión: NPT1/4-HE

Longitud L1: 28,5 mm

Longitud apropiada: 19,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm