

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo.:10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada) > SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas



Material de ventosa: Elastodur ED


Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M14x1.5-AG

Función adicional: Elemento de fricción

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
dn	4,10 mm
G1	M14x1.5-MA
H	31,80 mm
LG1	8 mm
Lmáx(S)	88 mm
Ls	82,10 mm
SW1	22 mm
SW2	4 mm
SW3	5 mm
Z (Carrera)	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	105 N
Carga transv.	110 N
Carga transv. (superficie aceitada)	134 N
Volumen	13 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo.:10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>

Dimensiones (LxB)	80 x 30
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	49 g
Familia de productos	SAOXM

Piezas de repuesto




SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00002

Dimensiones (LxB): 80 x 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

N° de artículo.:10.01.24.00010

Tamaño: 45

Diseño: Antirrot/ Elemento de fricción

Aplicación: SAOXM 80x30

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo.:10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>



SC-A 045-AR M14x1.5-AG L

N° de artículo.:10.01.06.03137

Tipo de conexión: 045-AR

Rosca G1: M14x1.5-MA

Longitud L: 2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-S 045 L

N° de artículo.:10.01.06.02740

Tamaño: 45

Diseño: Automático de seguridad



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00002

Dimensiones (LxB): 80 x 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

N° de artículo.:10.01.24.00030

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00030>



SC-I 045 AR-FDC

N° de artículo.:10.01.24.00010

Tamaño: 45

Diseño: Antirrot/ Elem d fricción

Aplicaci: SAOXM 80x30