

Set de repuestos garra de agujas

ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

N° de artículo.:10.01.29.00576

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00576>

[Página inicial](#) > [Técnica de vacío para la automatización](#) > [Componentes de vacío](#) > [Garras especiales](#) > [Garras de agujas](#) > ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

Juego de piezas de repuesto



Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: V-HP

incluye: 2 cuñas de aguja montadas

Número de agujas: 6

Diámetro de las agujas: 1,5 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 25 mm

Datos de diseño



Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de las agujas	1,50 mm
Número de agujas	6

[Póngase en contacto con Schmalz](#)

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de