

Eyector básico

SEG 20 LS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00114

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00114>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SEG > SEG 20 LS SDA

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal



Diámetro de toberas: 2 mm


Tipo: Para alta capacidad de aspiración

Función adicional: Silenciador axial

Capacidad de aspiración (max): 170 l/min

Consumo de aire con asp.: 186 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	26 mm
D	20 mm
D2	20 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G1/4"-HE
G3	G3/8"-HE
H	38 mm
L	90 mm
L1	146 mm
SW1	17 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	2 mm
Grado de evacuación	55 %
Capacidad de aspiración (max)	170 l/min
Capacidad de aspiración (max)	10,20 m ³ /h
Capacidad de aspiración (max)	6,00 cfm
Consumo de aire con asp.	186 l/min
Consumo de aire con asp.	11,20 m ³ /h
Consumo de aire con asp.	6,57 cfm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SEG 20 LS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00114

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00114>

Nivel de sonido libre	75 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	68 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	5 bar
Presión óptima	72,50 psi
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	9 mm
Temperatura de trabajo	-10 ... 80 °C
Peso	130 g
Familia de productos	SEG

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



VFT G3/8-IG 80

N° de artículo.:10.07.01.00122

Conexión: G3/8"-HE

Diseño: Inserto de filtro largo

Flujo nominal: 245 l/min

Flujo nominal: 14,7 m³/h

Finura de filtro: 80 µm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SEG 20 LS SDA

N° de artículo.:10.02.01.00114

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00114>



SD G3/8-AG 20x56 SEG

N° de artículo.:10.02.01.00905

Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro exterior D: 20 mm

Longitud L: 56 mm

Usa construcci: Eyectores básicos SEG