

Tooling-System-Schmalz-Eyector

SEAC 10 ECO

N° de artículo.:10.02.02.03702

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03702>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores descentralizados > Eyectores con ventilación atmosférica SEAC ECO > SEAC 10 ECO

Tooling-System-Schmalz-Eyector




Diámetro de toberas: 1 mm

Funcionalidad del eyector: Ventilación atmosférica

Margen presión (presión servicio): 4,0 ... 6,0 bar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	28,50 mm
B3	16,10 mm
D	27 mm
G1	G1/8"-HE
H	24 mm
L	46 mm
L1	77,50 mm
L3	6 mm
X1	28 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tam. de toberas	1 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	2,10 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	35 l/min
Consumo de aire con asp.	52 l/min
Margen presión (presión servicio)	4,0 ... 6,0 bar
Peso	95 g
Margen presión (presión servicio)	58,0 ... 87,0

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 ECO

N° de artículo.:10.02.02.03702

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03702>

Capacidad de aspiración (max)	1,24 cfm
Consumo de aire con asp.	1,84 cfm
Vacío (max.)	25,10 inHg
Familia de productos	SEAC-ECO

Nota: Consumo de aire: A una presión operativa óptima (4,5 bar)

Accesorios



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

N° de artículo.:10.02.02.04068

Longitud L: 38 mm
Anchura B: 20 mm
Altura H: 11 mm
Rosca G1: G1/8"-HE
Usa construcci: Eyectores compactos SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

N° de artículo.:10.02.02.04067

Longitud L: 38 mm
Anchura B: 20 mm
Altura H: 11 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
Usa construcci: Eyectores compactos SEAC

Tooling-System-Schmalz-Ejector

SEAC 10 ECO

N° de artículo.:10.02.02.03702

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03702>



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

N° de artículo.:10.02.02.03484

Longitud L: 45,5 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 44 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

N° de artículo.:10.02.02.03483

Longitud L: 45,5 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 44 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Eyectores compactos SEAC