


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores compactos > Eyectores compactos SXMPi Class B > SXMPi 30 NC H M12-5

Eyector compacto con Condition Monitoring y confunción Power en la descarga et ahorro de aire



Diámetro de toberas: 3 mm
Conexión eléctrica: Conector M12, 5 pol
Capacidad de aspiración (max): 220 l/min
Consumo de aire con asp.: 380 l/min
Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 6,0 bar
Vacío (max.): -850 mbar
Control: Cerrada sin corriente
Tipo prot. IP: IP 65
Nivel de sonido libre: 72 dB(A)
Comunicaci: IO-Link (Class B)

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-HE
G2	M12x1-MA
G3	M5-HE
H	108 mm
H1	160 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

Schmalz X-Pump

SXMPi 30 NC H M12-5

N° de artículo.:10.02.02.05300

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05300>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	3 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	220 l/min
Capacidad de aspiración (max)	13,20 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	7,77 cfm
Consumo de aire con asp.	380 l/min
Consumo de aire con asp.	13,42 cfm
Consumo de aire con asp.	22,80 m³/h
Nivel de sonido libre	72 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Max. consumo de aire quitar soplando	320 l/min
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	9 mm
Control	Cerrada sin corriente
Peso	0,09 kg
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Familia de productos	SXMPi

Accesorios



ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

N° de artículo.:21.04.05.00266

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable

Schmalz X-Pump

SXMPI 30 NC H M12-5

N° de artículo.:10.02.02.05300

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05300>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

N° de artículo.:21.04.05.00211

Margen presión (presión servicio): bar

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 2.000 mm

Material manguera: PUR cable



ASK B-M12-5 5000 K-5P

N° de artículo.:21.04.05.00080

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable