

Soplante

SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

N° de artículo.:10.04.01.00082

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00082>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 765 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 915 m³/h

Vacío (50 Hz): 280 mbar

Vacío (60 Hz): 260 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 7,5 kW

Pot. nominal 60 Hz: 9 kW

voltaje de 50Hz: D200V/Y350V ±10 %


voltaje de 60Hz: D220V/Y380-400V ±10%

Ejecución diseño: IE3:JPN/KOR/BRA

Permisión: IE3

Peso: 112 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	496 mm
B1	548 mm
D2	100 mm
G1	G4"-HE
G5	M8-HE
H	596 mm
L	617 mm
X1	350 mm
Y1	400 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	765 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz)	12.749,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz)	915 m³/h
Vacío (50 Hz)	280 mbar
Vacío (60 Hz)	260 mbar
Tipo prot. IP	IP 55

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soplante

SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

N° de artículo.:10.04.01.00082

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00082>

Pot. nominal 50 Hz	7,50 kW
Pot. nominal 60 Hz	9 kW
voltaje de 50Hz	D200V/Y350V ±10 %
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	72 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	73 dB(A)
Peso	112 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP3
Ejecución diseño	IE3:JPN/KOR/BRA
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00239

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero

Longitud L: 1.055 mm

Anchura B: 727 mm

Altura H: 703 mm



SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00318

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero

Longitud L: 1.055 mm

Anchura B: 727 mm

Altura H: 703 mm

Soplante

SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

N° de artículo.:10.04.01.00082

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00082>



STF 100 P 15.0 SSB

N° de artículo.:10.07.01.00400

Conexión: Ø100mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 900 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSB



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador