

Soplante

SB 390 315 4 IE3-TYP1 ER

N° de artículo.:10.04.01.00131

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00131>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB inversión electroneumática > SB 390 315 4 IE3-TYP1 ER

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 390 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 470 m³/h

Vacío (50 Hz): 315 mbar

Vacío (60 Hz): 290 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 4 kW

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

voltaje de 50Hz: D230V/Y400V ±10%


voltaje de 60Hz: D265V/Y460V ±10%

Permiso: UL/CSA

con: Inversión electroneumática

Peso: 74,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	452 mm
B1	505 mm
d	13 mm
G1	G2-1/2"-MA
H	504 mm
H2	134 mm
L	863 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	390 m³/h
Vacío (max.)	315 mbar
Pot. nominal 50 Hz	4 kW
Tipo prot. IP	IP 55
Peso	74,50 kg
voltaje de 50Hz	D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz	

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soplante

SB 390 315 4 IE3-TYP1 ER

N° de artículo.:10.04.01.00131

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00131>



Permisi3n	UL/CSA
Familia de productos	SB-ER