

Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

N° de artículo.:10.07.04.00007

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00007>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Perfiles hermetizantes > Perfiles hermetizantes DI-PROF > DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas



Anchura B: 25 mm


Altura H: 20 mm

Tipo de material: Espuma de caucho

Herméticos: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 20 Shore A

Datos de diseño



Atributo

Valor

B

25 mm

H

20 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Herméticos	EPDM
Ancho de ranura x Profundidad de ranura recomendada [mm]	26 x 10
Peso	150 g
Dureza del material [Shore A]	20 Shore A
Familia de productos	DI-PROF

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Perfil hermetizante (metro)

DI-PROF 25x20 MOS EPDM-20

N° de artículo.:10.07.04.00007

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00007>
