

Enchufe rápido recto

STV-GE G1/2-AG 14

N° de artículo.:10.08.02.00300

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00300>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-GE G1/2-AG 14

Racor instantáneo en versión recta



Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro tubo externo: 14 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Diámetro exterior D: 21,5 mm

Longitud L: 25 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D	21,50 mm
d	14 mm
G1	G1/2"-MA
dn	10,30 mm
L	25 mm
L1	34,50 mm
L2	19 mm
LG1	9,60 mm
SW1	24 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 14 d = 11
Tipo de manguera	14-11
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Peso	52,70 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Enchufe rápido recto

STV-GE G1/2-AG 14

N° de artículo.:10.08.02.00300

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00300>

Accesorios



VSL 14-11 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00038

Diámetro exterior D: 14 mm

Diámetro interior d: 11 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 100 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C