

Boquilla de tubo

ST G3/8-AG 9 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00159

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00159>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Accesorios para racores de unión > ST G3/8-AG 9 MS-V

Boquilla de tubo



Rosca G1: G3/8"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 9 mm


parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 6 mm

Diámetro nominal dn: 7,4 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	7,40 mm
D	8,50 mm
G1	G3/8"-MA
L	6 mm
L1	43 mm
LG1	10 mm
SW1	19 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Latón
Peso	31 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Boquilla de tubo

ST G3/8-AG 9 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00159

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00159>



VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00037

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 70 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C



VSL 15-9 PVC-G KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00005

Diámetro exterior D: 15 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con tejido

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C