

## Boca

ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación para mecanizado de madera > Flexibilización de centros de mecanizado CNC > Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB > ISCUP Cup 1 80x80x30

### Parte superior de ventosa boca para Innospann




Dimensiones (LxB): 80 x 80

Longitud L: 80 mm

Anchura B: 80 mm

Altura H: 30 mm

### Datos de diseño



| Atributo | Valor |
|----------|-------|
| B        | 80 mm |
| d        | 60 mm |
| H        | 30 mm |
| L        | 80 mm |

### Datos técnicos

| Atributo | Valor   |
|----------|---------|
| Peso     | 0,15 kg |

### Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Boca

ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>



**O-RING 48x2 CR-70**

N° de artículo.:10.07.08.00468



**DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR**

N° de artículo.:10.01.15.00062


Anchura B: 4 mm

Altura H: 10 mm

Herméticos: EPDM

Tipo de material: Espuma de caucho

Forma: semicircular



**ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50**

N° de artículo.:10.01.15.00020

Anchura B: 81 mm

Altura H: 12 mm

Longitud L: 81 mm

Material de ventosa: Caucho natural NK-50


Tipo: Cup 1

## Boca

ISCUP Cup 1 80x80x30

N° de artículo.:10.01.15.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00003>



**ISRPL 66x66x8.5**

N° de artículo.:10.01.15.00017

Anchura B: 66 mm

Altura H: 8,5 mm

Longitud L: 66 mm

Tipo: Cup 1