

## Conector rápido acodado

STV-W G1/8-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00156

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00156>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-W G1/8-AG 4

### Racor instantáneo en versión acodada orientable



Rosca G1: G1/8"-MA


Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 16,4 mm

### Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4 mm
G1	G1/8"-MA
dn	3 mm
D1	8,50 mm
H	10,70 mm
H1	15,70 mm
L	16,40 mm
L1	27,10 mm
LG1	5,70 mm
SW1	13 mm
SW3	10 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 4 d = 2
Tipo de manguera	4-2
parte normal material	Latón niquelado
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 80 °C
Peso	17 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Conector rápido acodado

STV-W G1/8-AG 4


N° de artículo.:10.08.02.00156

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00156>

Familia de productos

STV

### Accesorios



#### VSL 4-2 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00013

Diámetro exterior D: 4 mm

Diámetro interior d: 2 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



#### VSL 4-2 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00001

Diámetro exterior D: 4 mm

Diámetro interior d: 2 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 20 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 60 °C



#### VSL 4-2.7 PA MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00063

Diámetro exterior D: 4 mm

Diámetro interior d: 2,7 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PA

Radio de curvatura min.: 30 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 20,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



## Conector rápido acodado

STV-W G1/8-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00156

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00156>

---