

Soporte tooling ventosa

HT-SG A5 I 10 46 RA AB

N° de artículo.:10.07.06.00486

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00486>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Gama de soportes para tooling HT > Soportes para ventosas HT-SG I > HT-SG A5 I 10 46 RA AB

Soporte para ventosa



Conexión 1: Cab. esfér. 32 mm

Diseño: integrated nozzle


Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.

Conexión: G1/8"-HE

Conexión: Adapt. rectangu.

Función adicional: Soplado activo

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	46 mm
B1	77 mm
B2	31 mm
B3	32 mm
D	32 mm
G3	G1/8"-HE
G4	G1/8"-HE
H	24,50 mm
H1	47,70 mm
H2	4,80 mm
L	45,50 mm
L1	82 mm
L2	67 mm
L3	15 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	180,60 g
Familia de productos	HT-SG-I

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soporte tooling ventosa

HT-SG A5 I 10 46 RA AB

N° de artículo.:10.07.06.00486

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00486>

Accesorios



STV-GE G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00204

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,4 mm

Longitud L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00288

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 20,8 mm