

Soporte tooling ventosa

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV

N° de artículo.:10.07.06.00589

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00589>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Gama de soportes para tooling HT > Soportes para ventosas HT-SG I > HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV

Soporte para ventosa




Conexión 1: Perno c I ranura $\varnothing 19$

Diseño: integrated nozzle

Conexión de ventosa: G3/8"-MA

Función adicional: Ventilación atmosférica

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	31 mm
B1	73 mm
B2	32 mm
D	19 mm
G2	G3/8"-MA
G4	G1/8"-HE
H	24,50 mm
H1	59 mm
L	39,30 mm
L1	72,50 mm
L2	60,80 mm
L3	11,70 mm
LG2	22 mm
SW1	22 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	143,40 g
Familia de productos	HT-SG-I

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Soporte tooling ventosa

HT-SG A2 | 10 31 G3/8-AG AV

N° de artículo.:10.07.06.00589

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00589>

Accesorios



STV-GE G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00204

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,4 mm

Longitud L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00288

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 20,8 mm