

Suspensión, flexibles

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Soportes rígidos/flexibles - Set > Soporte flexible FST-FLEX > FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty




Recorr. elást. Z: 75 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	150 mm
G1	G3/8"-HE
G2	G1/2"-MA
G3	G1/2"-MA
H	238,60 mm
H1	200 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	5,60 mm
L4	11,10 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Carrera)	75 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	2900 g
Const. resorte	1,07 N/mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Suspensión, flexibles

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG


N° de artículo.:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>

Familia de productos

FST-FLEX

Accesorios



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

N° de artículo.:10.01.10.05701

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 85 mm

Altura H: 10 mm

parte normal material: Acero

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

N° de artículo.:10.01.10.08805

Longitud L: 160 mm

Anchura B: 120 mm

Altura H: 10 mm

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FMHD



FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

N° de artículo.:10.01.11.02823

Longitud L: 200 mm

Anchura B: 100 mm

Altura H: 10 mm

parte normal material: Acero

Usa construcci: Ventosa para superficie

Póngase en contacto con Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Suspensión, flexibles

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>



FLAN-PL 260x90x10 FLGR


N° de artículo.:10.01.10.05704

Longitud L: 260 mm

Anchura B: 90 mm

Altura H: 10 mm

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes



FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

N° de artículo.:10.01.10.05702

Longitud L: 400 mm

Anchura B: 90 mm

Altura H: 10 mm

parte normal material: Acero

Usa construcci: Ventosa para superficie



FLK G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo.:10.01.03.00175

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C

Suspensión, flexibles

FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05696

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05696>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

N° de artículo.:10.01.03.00207

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C

Diseño: Reforzado