

Garra de agujas

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

N° de artículo.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Garras de agujas SNG-V > SNG-V 6 1.5 V-HP-25

Garra de agujas "SNG-V" muy robusto



Número de agujas: 6


Diámetro de las agujas: 1,5 mm

Func. adicional: Recorrido variable, gran fuerza

Carrera de la aguja Z(NA): 25 mm

Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 7,0 bar

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	48 mm
B2	10 mm
d	6,60 mm
d1	11 mm
G1	M5-HE
G2	G1/8"-HE
G3	M5-HE
G4	M5-HE
H	87,20 mm
H1	111,60 mm
H2	20 mm
L	229 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
X3	25 mm
Y2	29 mm
Z(NA)	25 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
----------	-------

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Garra de agujas

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

N° de artículo.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>

Número de agujas	6
Diámetro de las agujas	1,50 mm
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 7,0 bar
Temperatura de trabajo	5 ... 60 °C
Peso	1140 g
Func. adicional	Recorrido variable, gran fuerza
Familia de productos	SNG-V

Accesorios



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00403

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Agarrador de la aguja



HTS-A2 SNG AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00622

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 9,4 mm

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE

Garra de agujas

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

N° de artículo.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>



HTS-A3 SNG AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00619

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 9,4 mm

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00666

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Perfil de conexión: 2 tornillos M6

Tamaño: AP/AE

Diseño: Una sola pieza



STV-GE M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00201

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 9,9 mm

Longitud L: 18,8 mm

Garra de agujas

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

N° de artículo.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA



VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Piezas de repuesto



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

N° de artículo.:10.01.29.00576

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: V-HP

incluye: 2 cuñas de aguja montadas

Número de agujas: 6

Diámetro de las agujas: 1,5 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 25 mm

Garra de agujas

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

N° de artículo.:10.01.29.00568

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00568>



ERS SNG-V-HP 6 1.5 25

N° de artículo.:10.01.29.00577

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: V-HP

incluye: Superficie de agarre PTFE

Número de agujas: 6

Diámetro de las agujas: 1,5 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 25 mm