

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Garras de flujo SCGS > SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Garras de flujo para la manipulación de componentes delicados




Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Montaje: Placa soporte

Función adicional: Conexión de escape de aire axial

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	25 mm
D1	19,50 mm
G1	M20x1-MA
G2	G1/8"-HE
G4	G1/4"-HE
G5	M5-HE
H	68,60 mm
H1	73,10 mm
H3	21,10 mm
H4	9 mm
H5	13,10 mm
L1	72 mm
LG1	4,50 mm
X1	42 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen presión (presión servicio)	1,0 ... 5,0 bar
Temperatura de trabajo	5 ... 75 °C
Montaje	Placa soporte
Función adicional	Conexión de escape de aire axial

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>

Peso	95 g
Familia de productos	SCGS

Accesorios



SAUG-FL SCGS 30 POM

N° de artículo.:10.01.30.00894

Material de ventosa: Polioximetileno POM



SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B


N° de artículo.:10.01.30.01087

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)



SAUG-SCGS 30 SI-MD-55 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01088

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A


Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>



SAUG-SCGS 40 SI-MD-55 602 B


N° de artículo.:10.01.30.01089

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)



SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01090

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)



SAUG-SCGS 20 SI-HD-65 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01103

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>



SAUG-SCGS 30 SI-HD-65 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01104

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)



SAUG-SCGS 40 SI-HD-65 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01105

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)



SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01106

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>



SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B

N° de artículo.:10.01.30.01091

Tamaño: 20

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)



SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B

N° de artículo.:10.01.30.01092

Tamaño: 30

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)



SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B

N° de artículo.:10.01.30.01093

Tamaño: 40

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>



SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55 B

N° de artículo.:10.01.30.01094

Tamaño: 50

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)



STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00288

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 20,8 mm



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00007

Diámetro exterior D: 26 mm

Diámetro interior d: 19 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 85 mm

Margen presión (presión servicio): -0,90 ... 5,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C

Piezas de repuesto




BCG 20 SI-MD-55 SC085

N° de artículo.:10.01.06.04558

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



BCG 30 SI-MD-55 SC085

N° de artículo.:10.01.06.04559

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable


Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>




BCG 40 SI-MD-55 SC095

N° de artículo.:10.01.06.04560

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



BCG 50 SI-MD-55 SC095

N° de artículo.:10.01.06.04561

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI metal detectable

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

N° de artículo.:10.01.06.04573

Tamaño: 20

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>



BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

N° de artículo.:10.01.06.04574

Tamaño: 30

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



BCG 40 NBR-ESD-55 SC095

N° de artículo.:10.01.06.04575

Tamaño: 40

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A



BCG 50 NBR-ESD-55 SC095

N° de artículo.:10.01.06.04576

Tamaño: 50

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>



BCG 20 SI-HD-65 SC085

N° de artículo.:10.01.06.04845

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A



BCG 30 SI-HD-65 SC085

N° de artículo.:10.01.06.04846

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A



BCG 40 SI-HD-65 SC095

N° de artículo.:10.01.06.04847

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Garra de flujo (mod)

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

N° de artículo.:10.01.30.00796

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00796>



BCG 50 SI-HD-65 SC095

N° de artículo.:10.01.06.04848

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A