

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01106

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01106>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garra de flujo
SCGS > SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

Ventosa (redonda)




Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	52 mm
dn	27 mm
Ds	49,40 mm
G1	M20x1-HE
H	31,50 mm
LG1	6,50 mm
Z (Carrera)	8 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	50
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	19,70 g
Familia de productos	SAUG-SCGS

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01106

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01106>

Piezas de repuesto



BCG 50 SI-HD-65 SC095

N° de artículo.:10.01.06.04848

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A