

Módulo eyector

SEP HF 2 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Módulos eyector > Módulos eyector
ecoPump SEP > SEP HF 2 13 22

Multietapa vacu-set



Tipo: High Flow

Número de pasos: 2

Tam. de toberas: 1,3 mm

Diámetro de taladrado: 22 mm

Grado de evacuación: 61 %

Margen presión (presión servicio): 2,0 ... 6,0 bar

Presión óptima: 4 bar

Capacidad de aspiración (max): 175,3 l/min

Consumo de aire con asp.: 74 l/min

Datos de diseño



Atributo

Valor

D1 10,80 mm

D2 21,80 mm

L1 8 mm

L2 67,50 mm

L3 92 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	15,80 g
Temperatura de trabajo	0 ... 60 °C
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	12 mm
Margen presión (presión servicio)	2,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	29,0 ... 87,0
Presión óptima	4 bar
Presión óptima	58 psi

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Módulo eyector

SEP HF 2 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>

Nivel de sonido libre	84 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	75 dB(A)
Capacidad de aspiración (max)	10,79 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	175,30 l/min
Capacidad de aspiración (max)	6,19 cfm
Consumo de aire con asp.	4,55 m³/h
Consumo de aire con asp.	74 l/min
Consumo de aire con asp.	2,61 cfm
Grado de evacuación	61 %
Número de pasos	2
Tam. de toberas	1,30 mm
Diámetro de taladrado	22 mm
Tipo	High Flow
Familia de productos	SEP

Accesorios



SHC 2 22

N° de artículo.:10.02.01.01512

Número de pasos: 2

Diámetro de taladrado: 22 mm

Diámetro exterior D: 20 mm

Longitud L: 33 mm

Rosca G1: M27x1.5-MA



SD 29x70 SHC 22

N° de artículo.:10.02.01.01517

Diámetro exterior D: 29 mm

Longitud L: 70 mm

Usa construcci: Tapa de retención de Schmalz

Tamaño: 22

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Módulo eyector

SEP HF 2 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>



SFE 22 AL

N° de artículo.:10.02.01.01421

Diámetro de taladrado: 22 mm

Anchura B: 35 mm

Altura H: 44 mm

Longitud L: 87,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G3/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE

Conexión: G1/4"-HE



SFE 22 POM

N° de artículo.:10.02.01.01767

Diámetro de taladrado: 22 mm

Anchura B: 31,5 mm

Altura H: 45 mm

Longitud L: 80 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: G3/8"-HE

Conexión de aire comprimido: G1/4"-HE

Conexión de ventosa: G3/8"-HE



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

N° de artículo.:10.08.03.00315

Anchura B: 50 mm

Altura H: 40 mm

Longitud L: 41 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22

Módulo eyector

SEP HF 2 13 22

N° de artículo.:10.02.01.01347

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01347>



SET SFE 22

N° de artículo.:10.02.01.01577

Anchura B: 20 mm

Altura H: 20 mm

Longitud L: 27 mm

Usa construcci: Elemento de fijación de Schmalz

Tamaño: 22

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: M8-MA



SEV G1/8-IG G1/4-AG

N° de artículo.:10.02.01.01471


Diámetro exterior D: 19 mm

Longitud L: 37 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Rosca G2: G1/4"-MA

Piezas de repuesto



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

N° de artículo.:10.02.01.01450

Usa construcci: Módulo eyector

Tamaño: 22

incluye: 6x solapa