

Eyector básico

SEG 05 HS-S

N° de artículo.:10.02.01.00272

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00272>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SEG > SEG 05 HS-S

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal




Diámetro de toberas: 0,5 mm

Tipo: Estrecho

Capacidad de aspiración (max): 7 l/min

Consumo de aire con asp.: 13 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	10 mm
D	8 mm
G1	M5-HE
G2	M5-HE
G3	M5-HE
H	20 mm
L	40,50 mm
SW1	8 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	0,50 mm
Grado de evacuación	82 %
Capacidad de aspiración (max)	7 l/min
Capacidad de aspiración (max)	0,40 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	0,25 cfm
Consumo de aire con asp.	13 l/min
Consumo de aire con asp.	0,80 m³/h
Consumo de aire con asp.	0,46 cfm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SEG 05 HS-S

N° de artículo.:10.02.01.00272

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00272>

Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	5 bar
Presión óptima	72,50 psi
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	2 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	2 mm
Temperatura de trabajo	-10 ... 80 °C
Peso	10 g
Familia de productos	SEG

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



VFI CN6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00241

Conexión: Tubo flex. 6/4 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



VFI 4/2 50

N° de artículo.:10.07.01.00329

Conexión: Tubo flex. 4/2

Finura de filtro: 50 µm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eyector básico

SEG 05 HS-S

N° de artículo.:10.02.01.00272

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00272>



VFI CN8/6 50

N° de artículo.:10.07.01.00245

Conexión: Tubo flex. 8/6 con tuerca

Finura de filtro: 50 µm



VFI 6/4 50

N° de artículo.:10.07.01.00328

Conexión: Tubo flex. 6/4

Finura de filtro: 50 µm