

Soplante

SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER

N° de artículo.:10.04.01.00149

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00149>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB inversión electroneumática > SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 325 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 390 m³/h

Vacío (50 Hz): 265 mbar

Vacío (60 Hz): 245 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 3 kW

Pot. nominal 60 Hz: 3,6 kW

Ejecución diseño: IE3:JPN/KOR/BRA


voltaje de 50Hz: D200V/Y350V ±10 %

voltaje de 60Hz: D220V/Y380-400V ±10%

con: Inversión electroneumática

Peso: 78 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	439 mm
B1	502 mm
d	13 mm
G1	G2"-MA
H	476 mm
H2	134 mm
L	798 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Technical Data

Attribute	Value
Capacidad de aspiración (50 Hz)	325 m³/h
Vacío (max.)	265 mbar
Pot. nominal 50 Hz	3 kW
Tipo prot. IP	IP 55
Peso	78 kg
voltaje de 50Hz	D200V/Y350V ±10 %

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Soplante

SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER

N° de artículo.:10.04.01.00149

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00149>

voltaje de 60Hz

Familia de productos

SB-ER