

## Válvula electromagnética

EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo.:10.05.01.00051

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00051>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Electroválvulas > Electroválvulas EMVO > EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

### Válvula electromagnética EMVO para el control directo de vacío



Diámetro nominal: 25 mm

Voltaje DC: 24V - DC


Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Cerrada sin corriente

Rosca de conexión: G1"-HE

Consumo de potencia (AC): 40,8 W

### Datos de diseño



| Atributo | Valor  |
|----------|--------|
| d        | 9 mm   |
| D        | 80 mm  |
| G1       | G1"-HE |
| G2       | G1"-HE |
| G3       | G1"-HE |
| H        | 100 mm |
| H1       | 172 mm |
| L        | 206 mm |
| L2       | 43 mm  |
| X1       | 45 mm  |
| Y1       | 80 mm  |

### Datos técnicos

| Atributo                 | Valor                 |
|--------------------------|-----------------------|
| Diámetro nominal         | 25 mm                 |
| Control                  | Cerrada sin corriente |
| Flujo nominal            | 1.683,30 l/min        |
| Flujo nominal            | 101,00 m³/h           |
| Consumo de potencia (AC) | 40,80 W               |
| Voltaje DC               | 24V - DC              |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Válvula electromagnética

EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo.:10.05.01.00051

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00051>

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso                 | 5,70 kg |
| Familia de productos | EMVO    |

### Accesorios



#### FAS 80x38 G1-AG EMVP

N° de artículo.:10.05.01.00063

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 38 mm

Rosca G1: G1"-MA

Usa construcci: Electroválvula