

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.00110

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00110>


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle FSGB (3,5 pliegues) > FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 25
Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 3,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	10 mm
Dmax(S)	26,50 mm
dn	3,50 mm
Ds	23 mm
G1	G1/8"-HE
H	57 mm
LG1	8,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	22 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza arranque	20 N
Tamaño	25
Peso	9,70 g
Familia pezzon	N 049
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Fuerza aspir.	4,50 N
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.00110

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00110>

Volumen	7,07 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Familia de productos	FSGB
Número de pliegues	3,50

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N049 G1/8-IG DN300

N° de artículo.:10.01.06.04451

Familia pezzon: N 049

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 21 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3 mm

parte normal material: Aluminio



FGB 25 NBR-55 N049

N° de artículo.:10.01.06.00109

Tamaño: 25

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 3,5