

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 20 NBR-ESD-55 N062

N° de artículo.:10.01.06.04235

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04235>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FG 20 NBR-ESD-55 N062

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales




Tamaño: 20

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4,50 mm
d2	10,50 mm
D1	20 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
H	22,10 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Carrera)	9 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	5,20 N
Fuerza arranque	12,10 N
Volumen	2,30 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Tamaño	20
Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 20 NBR-ESD-55 N062

N° de artículo.:10.01.06.04235

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04235>

Dureza del material [Shore A]

55 Shore A

Peso

2,40 g

Familia de productos

FG

Accesorios



SA-NIP N062 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.05668

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 15,9 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05669

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 17,9 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05670

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 19,4 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 20 NBR-ESD-55 N062

N° de artículo.:10.01.06.04235

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04235>
