

Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.02443

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02443>

Página inicial > Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues) > SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica



Dimensiones (LxB): 60 x 30


Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4-AG

Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	31 mm
Bmáx(S)	33 mm
Bs	30,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-MA
H	27 mm
L1	55,70 mm
LG1	8 mm
Lmáx(S)	63 mm
Ls	60,60 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	7 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	38 N
Fuerza arranque	55 N
Carga transv.	56 N
Volumen	9,60 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	30 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.02443

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02443>

Dimensiones (LxB)	60 x 30
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	44,50 g
Familia de productos	SAOB