

Ventosa plana (ovalada)

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.05.00743

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00743>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas) > SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica



Dimensiones (LxB): 60 x 23


Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4-AG

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	25 mm
Bs	21,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-MA
H	18 mm
LG1	8 mm
Lmáx(S)	64 mm
Ls	60,60 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	57 N
Carga transv.	36 N
Volumen	3 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Dimensiones (LxB)	60 x 23
Conexión	G1/4"-MA
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (ovalada)

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.05.00743

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00743>

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Resistencia térmica	200 °C
Peso	23,20 g
Familia de productos	SAOF