

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03737

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03737>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues) > SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 60 x 25


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/4"-HE

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	13,80 mm
B1	25 mm
Bmáx(S)	27 mm
Bs	24,50 mm
dn	6,10 mm
G1	G1/4"-HE
H	40,20 mm
L2	48,80 mm
L1	60 mm
LG1	12 mm
Lmáx(S)	62 mm
Ls	59,50 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	9 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	12,20 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	24,40 N
Fuerza aspir.	36,60 N
Volumen	11,54 cm ³

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03737

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03737>

Anchura de pieza WB1 (máx)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	8 mm
Dimensiones (LxB)	60 x 25
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	20,30 g
Familia de productos	SPOB1f

Piezas de repuesto



SC 050-AR G1/4-IG MOD

N° de artículo.:10.01.06.03742

Tipo de conexión: 050-AR

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

N° de artículo.:10.01.06.03626

Dimensiones (LxB): 60 x 25

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 1,5