

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues) > SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 80 x 35


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/4"-MA

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	21 mm
B1	35 mm
Bmáx(S)	38 mm
Bs	34,50 mm
dn	6,10 mm
G1	G1/4"-MA
H	34,20 mm
L2	66 mm
L1	80 mm
LG1	10 mm
Lmáx(S)	83 mm
Ls	79,50 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	11 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	24,90 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	49,80 N
Fuerza aspir.	74,70 N
Volumen	26,12 cm ³

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>

Anchura de pieza WB1 (máx)	30 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	8 mm
Dimensiones (LxB)	80 x 35
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	25,60 g
Familia de productos	SPOB1f

Accesorios



SC-SW 60 6

N° de artículo.:10.05.04.00096

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 60



SC-SW 80 6

N° de artículo.:10.05.04.00097

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 80

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>



SC-SW 100 6

N° de artículo.:10.05.04.00098

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 100



SC-SW 120 6

N° de artículo.:10.05.04.00099

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 120



SC-SW 200 6

N° de artículo.:10.05.04.00100

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 200

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03740

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03740>



SC-SW 240 6

N° de artículo.:10.05.04.00101

Ancho a través de los pisos SW1: 6 mm

Diámetro nominal: 240

Piezas de repuesto



SC 050-AR G1/4-AG MOD

N° de artículo.:10.01.06.03741

Tipo de conexión: 050-AR

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

N° de artículo.:10.01.06.03627

Dimensiones (LxB): 80 x 35

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 1,5