

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"




Tipo de conexión: 010

Conexión: M3-MA

Longitud apropiada: 2 mm

Diámetro nominal dn: 1 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
D2	1,80 mm
dn	1 mm
G1	M3-MA
L	2 mm
L2	2 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	010
parte normal material	Aluminio