

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.24.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00038>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada) > SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas



Material de ventosa: Elastodur ED


Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G3/8-AG

Función adicional: Elemento de fricción

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	51 mm
Bs	41,60 mm
dn	5,10 mm
G1	G3/8"-MA
H	37,70 mm
LG1	8 mm
Lmáx(S)	109 mm
Ls	101,80 mm
SW1	19 mm
SW2	5 mm
SW3	6 mm
Z (Carrera)	7,30 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	173 N
Carga transv.	135 N
Carga transv. (superficie aceitada)	156 N
Volumen	24 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	32 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.24.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00038>

Dimensiones (LxB)	100 x 40
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	76,30 g
Familia de productos	SAOXM

Piezas de repuesto



SC-I 055 AR-FDC

N° de artículo.:10.01.24.00011

Tamaño: 55

Diseño: Antirrot/ Elem d fricción

Aplicaci: SAOXM 100x40



SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

N° de artículo.:10.01.24.00003

Dimensiones (LxB): 100 x 40

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.24.00038

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00038>



SC-A 055-AR G3/8-AG L

N° de artículo.:10.01.06.03167

Tipo de conexión: 055-AR

Rosca G1: G3/8"-MA

Longitud L: 2,5 mm

Diseño: Automático de seguridad