

Placa de ventosas (redonda)

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.12060

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12060>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Placas de ventosa SPK > SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas



Tamaño: 55


Dureza del material [Shore A]: 15 Shore A

Tipo de material: Espuma de caucho

Herméticos: EPDM

Conexión: G1/4"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	70 mm
Ds	55 mm
G1	G1/4"-HE
H	22 mm
LG1	11,50 mm
Z (Carrera)	4 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	121 N
Volumen	11,70 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	250 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Tamaño	55
Dureza del material [Shore A]	15 Shore A
Peso	115 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.12060

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12060>

Número de pliegues	0
Familia de productos	SPK

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SU 70

N° de artículo.:10.01.01.12838

Tamaño: 70

Margen de fijación: 65,0 ... 80,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto



DR-SPK 55 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.01.12072

Tamaño: 55

Tipo de material: Espuma de caucho

Dureza del material [Shore A]: 15 Shore A

Herméticos: EPDM

Placa de ventosas (redonda)

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.12060

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12060>



DR-SPK 55 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.01.12072

Tamaño: 55

Tipo de material: Espuma de caucho

Dureza del material [Shore A]: 15 Shore A

Herméticos: EPDM