

Ventosa plana (redonda)

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

N° de artículo.:10.01.01.12209

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12209>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica



Tamaño: 85


Rosca G1: M10x1.25-HE

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Tipo: E

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	62 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	M10x1.25-HE
H	18,10 mm
LG1	10 mm
Z (Carrera)	4 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	85
Número de pliegues	0
Fuerza aspir.	198 N
Material de ventosa	Caucho natural NK
Volumen	24,50 cm ³
Peso	81,80 g
Familia de productos	SHF

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

N° de artículo.:10.01.01.12209

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12209>

Accesorios



RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

N° de artículo.:10.01.01.12194

Rosca G1: G1/4"-MA

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

N° de artículo.:10.01.01.12192

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 19,3 mm

parte normal material: Aluminio



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

N° de artículo.:10.05.03.00023

Diámetro exterior D: 14,5 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Ventosa plana (redonda)

SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

N° de artículo.:10.01.01.12209

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12209>



TVN G1/4-AG 9 N009

N° de artículo.:10.05.10.00065

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: M10x1.25-MA

Recorr. elást. Z: 9 mm

Boquilla: N 009