

Plug union, straight

STV-GE G1/2-AG 14

Osanro.:10.08.02.00300

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00300>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipaineekomponentit > Suodattimet ja liitännät > Letkut ja liitännät > Pistokeliittimet > STV-GE G1/2-AG 14

Push-in Fitting, straight



Thread G1: G1/2"-M

Hose diameter: 14 mm


Material: Brass

Operating temperature: °C

External diameter D: 21,5 mm

Length L: 25 mm

Suunnitteludata



Attribuutti	Arvo
D	21,50 mm
d	14 mm
G1	G1/2"-M
dn	10,30 mm
L	25 mm
L1	34,50 mm
L2	19 mm
LG1	9,60 mm
SW1	24 mm

Tekniset tiedot

Attribuutti	Arvo
Hose type	Hose D = 14 d = 11
Hose type	14-11
Material	Brass
Pressure range (operating pressure)	bar
Operating temperature	°C
Weight	52,70 g
Product family	STV

Plug union, straight

STV-GE G1/2-AG 14

Osanro.:10.08.02.00300

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00300>

Lisätarvikkeet



VSL 14-11 PU MI-TR

Osanro.:10.07.09.00038

External diameter D: 14 mm

Internal diameter d: 11 mm

Length max.: 50 m

Material hose: PU

Bending radius min.: 100 mm

Pressure range (operating pressure): -0.95 ... 10.00 bar

Operating temperature: -20 ... 90 °C