

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

Réf. article.:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour l'usage manuel > Système multi-clamp VC-M / VC-M-V > VC-M 165x165x220.5

Système de bridage par le vide Multi-Clamp avec une génération du vide intégrée



Longueur L: 165 mm

Largeur B: 165 mm


Hauteur H: 220,5 mm

Consommation d'air: 48 l/min

Consommation d'air: 2,88 m³/h

Capacité d'aspiration: 2,3 m³/h

Données de construction



Attribut

Valeur

B 165 mm

H 220,50 mm

L 165 mm

Données techniques

Attribut

Valeur

Poids

5,76 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

Réf. article.:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Réf. article.:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Réf. article.:10.01.12.02000

Utiliser la construction: Multi-Clamp



VC-M-SP 160x160x30

Réf. article.:10.01.12.01836

Longueur L: 160 mm

Largeur B: 160 mm

Hauteur H: 30 mm

Consommation d'air: 48 l/min

Consommation d'air: 2,88 m³/h

Capacité d'aspiration: 2,3 m³/h

Multi-Clamp

VC-M 165x165x220.5

Réf. article.:10.01.12.01845

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01845>



VC-M-SP 200x55

Réf. article.:10.01.12.02003

Longueur L: 200 mm

Largeur B: 55 mm

Consommation d'air: 48 l/min

Consommation d'air: 2,88 m³/h

Capacité d'aspiration: 2,3 m³/h



VC-M-SP 210

Réf. article.:10.01.12.02002

Diamètre extérieur D: 210 mm

Consommation d'air: 48 l/min

Consommation d'air: 2,88 m³/h

Capacité d'aspiration: 2,3 m³/h



VC-M-SP 300x100

Réf. article.:10.01.12.02052

Longueur L: 300 mm

Largeur B: 100 mm

Consommation d'air: 48 l/min

Consommation d'air: 2,88 m³/h

Capacité d'aspiration: 2,3 m³/h