

Raccord rapide coudé

STV-WF G1/8-AG 10

Réf. article.:10.08.02.00257

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00257>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-WF G1/8-AG 10

Raccord fileté rapide pivotant avec dispositif de blocage



Filetage G1: G1/8"-M


Diamètre extérieur du tuyau: 10 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -10 ... 70 °C

Longueur L: 25,2 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	10 mm
G1	G1/8"-M
dn	10 mm
D1	16,70 mm
H	9,80 mm
H1	23,60 mm
L	25,20 mm
L1	33,60 mm
LG1	5 mm
SW1	14 mm
SW3	17 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 10 d = 7
Type de tuyau	10-7
Matière	Laiton nickelé
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-10 ... 70 °C
Poids	49 g

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Raccord rapide coudé

STV-WF G1/8-AG 10

Réf. article.:10.08.02.00257

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00257>

Famille de produit

STV

Accessoires



VSL 10-7 PE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00083

Diamètre extérieur D: 10 mm

Diamètre intérieur d: 7 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PE

Rayon de pose min.: 60 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00084

Diamètre extérieur D: 10 mm

Diamètre intérieur d: 7 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 60 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -40 ... 85 °C

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca