

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 12 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.00559

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00559>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets) > FSG 12 NBR-55 G1/8-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 12

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A


Matière: Aluminium

Raccord: G1/8"-F

Nombre de soufflets: 2,5

Raccord du vide: G1/8"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	5 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	12 mm
G1	G1/8"-F
H	33 mm
LG1	8,50 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	7 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Dimensions	12
Nombre de soufflets	2,50
Raccord	G1/8-IG
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,50 mm
Volume	0,60 cm ³

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 12 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.00559

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00559>

Force d'aspir.	1,18 N
Force de rupt.	3,50 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Poids	5,30 g
Famille de produit	FSG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SPI 14 PEEK

Réf. article.:10.01.06.03282

Dimensions: 14

Matière: Polyétheréthercétone

Pièces de rechange



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05731

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 12 NBR-55 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.00559

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00559>



FG 12 NBR-55 N016

Réf. article.:10.01.06.00557

Dimensions: 12

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5