

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 9 HT1-60 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.00963

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00963>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets) > FSG 9 HT1-60 M5-AG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 9

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A


Matière: Aluminium

Raccord: M5-M

Nombre de soufflets: 2,5

Raccord du vide: M5-M

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	4,10 mm
dn	2,50 mm
Dmax(S)	9,50 mm
Ds	9 mm
G1	M5-M
H	20 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Course)	3 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Dimensions	9
Nombre de soufflets	2,50
Raccord	M5-AG
Rayon de courbure (min) (convexe)	10 mm
Volume	0,15 cm ³

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 9 HT1-60 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.00963

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00963>

Force d'aspir.	0,79 N
Force de rupt.	2,30 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Poids	1,80 g
Famille de produit	FSG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SPI 9 PEEK

Réf. article.:10.01.06.03280

Dimensions: 9

Matière: Polyétheréthercétone

Pièces de rechange



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.00123

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 16 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Matière: Aluminium

Ventouse à soufflets (rondes)

FSG 9 HT1-60 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.00963

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00963>



FG 9 HT1-60 N016

Réf. article.:10.01.06.00878

Dimensions: 9

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5