

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 14 NBR-ESD-55 N062

Réf. article.:10.01.06.04457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04457>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 14 NBR-ESD-55 N062

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales




Dimensions: 14

Matière: Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
d2	5,40 mm
D1	13,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	22,80 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Course)	9 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1,37 N
Force de rupt.	5,70 N
Volume	1,06 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	15 mm
Dimensions	14
Nombre de soufflets	2,50
Matière	Caoutchouc nitrile NBR-ESD

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 14 NBR-ESD-55 N062

Réf. article.:10.01.06.04457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04457>

Dureté de la matière [Shore A]

55 Shore A

Poids

1,50 g

Famille de produit

FG

Accessoires



SA-NIP N062 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.05668

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 15,9 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05669

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 17,9 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05670

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 19,4 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch



Ventouse à soufflets (ronde)

FG 14 NBR-ESD-55 N062

Réf. article.:10.01.06.04457

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04457>
