

Tuyau d'air comprimé


VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00014>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL > VSL 6-4 PE BL

Tuyau d'air comprimé



Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm


Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4 mm
D	6 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	6-4
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Longueur max.	100 m
Poids/M	145 g/m
Poids/M	0,15 kg/m
Matière tuyau	PE
Famille de produit	VSL

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Tuyau d'air comprimé

VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00014>

Indication : Plage de pression : Basé sur une température de média et une température ambiante de + 20°C Rayon de pose : Basé sur la paroi intérieure du coude du tuyau en état statique Longueur : S'il vous plaît indiquer la longueur du tube lors de la commande!

Accessoires



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Réf. article.:10.08.03.00153

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 4 mm

Matière: Laiton

Surface: brut

Longueur L: 4 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm



ST M5-AG 4 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00152

Filetage G1: M5-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 4 mm

Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 3,3 mm

Diamètre nominal dn: 2,2 mm



STV-GE G1/4-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00205

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,2 mm

Longueur L: 15,2 mm

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Tuyau d'air comprimé

VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00014>



STV-GE G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00204

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,4 mm

Longueur L: 16,4 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

Réf. article.:10.08.02.00389

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 120 °C

Diamètre extérieur D: 11,6 mm

Longueur L: 19 mm



STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,8 mm

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Tuyau d'air comprimé

VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00014>



STVI-GE G1/4-IG 6

Réf. article.:10.08.02.00153

Filetage G1: G1/4"-F

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,5 mm

Longueur L: 30,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

Réf. article.:10.08.02.00150

Filetage G1: G1/8"-F

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,5 mm

Longueur L: 26,5 mm



STV-T G1/4-AG 6

Réf. article.:10.09.02.00042

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Longueur L: 41 mm

Tuyau d'air comprimé

VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00014>



STV-T G1/8-AG 6

Réf. article.:10.09.02.00040

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Longueur L: 41,5 mm



STV-W G1/4-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00159

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 20,2 mm



STV-W G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00158

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 20,1 mm

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Tuyau d'air comprimé

VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00014>



STV-W G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00288

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Plastiques

Température de travail: °C

Longueur L: 20,8 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

Réf. article.:10.08.02.00391

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 120 °C

Longueur L: 22,5 mm



STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00235

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 19,7 mm

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Tuyau d'air comprimé

VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00014>



STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00296

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 20,8 mm

Hauteur H: 13 mm

Filetage G1: M5-M



STV-W M5-AG 6 HT

Réf. article.:10.08.02.00397

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -50 ... 200 °C

Longueur L: 22,5 mm



STV-WF G1/4-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00169

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -10 ... 70 °C

Longueur L: 22,9 mm

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Tuyau d'air comprimé

VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00014>



STV-WF G1/8-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00168

Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -10 ... 70 °C

Longueur L: 21,4 mm



SVB-T 6

Réf. article.:10.09.02.00021

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 42 mm