

Ventouse plate (ronde)

SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.14621

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14621>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles




Dimensions: 20

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	18,80 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	1,30 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	11,60 N
Volume	0,80 cm ³
Dimensions	20
Nombre de soufflets	0
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	8,60 g
Famille de produit	SFF

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SFF 20 SI-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.14621

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14621>

Pièces de rechange



SFF 20 SI-55 SC040

Réf. article.:10.01.01.13747

Dimensions: 20

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 0



SC 040 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03414

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: G1/4"-M

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de