

Ventouse plate (ronde)

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.12063

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12063>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates
SPK > SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces rugueuses et fortement structurées et fortement structurées



Dimensions: 160


Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A

Type de matière: Mousse caoutchouc

Matière: EPDM

Raccord: G1/2"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d3	148 mm
Dmax(S)	179 mm
Ds	159 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
H	25,50 mm
L2	36,50 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1060 N
Volume	129 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	1000 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Dimensions	160
Dureté de la matière [Shore A]	15 Shore A
Poids	940 g

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.12063

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12063>

Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SPK

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Accessoires



TV G1/4-AG 13

Réf. article.:10.05.10.00061

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: G1/8"-F

Course ressort Z: 13 mm



SU 210

Réf. article.:10.01.01.12439

Dimensions: 210

Plage de serrage: 210,0 ... 220,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

Schmalz S.A.S | Le Prométhée, 65 Avenue Général de Gaulle, 77420 Champs sur Marne, France | +33 1 64 731 730 | schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.12063

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12063>



DR-SPK 160 MOS EPDM-15

Réf. article.:10.01.01.12075

Dimensions: 160

Type de matière: Caout. mousse

Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A

Matière: EPDM



VRS-S G1/4-AG

Réf. article.:10.08.06.00048

Filetage G1: G1/4"-M

Matière: Laiton

Surface: nickelé



DR-SPK 160 MOS EPDM-15

Réf. article.:10.01.01.12075

Dimensions: 160

Type de matière: Caout. mousse

Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A

Matière: EPDM