

Ventouse plate (ovale)

SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.05.00746

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00746>

Page d'accueil > Ventouses plates SAOF HT2 (ovales) > SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale



Dimensions (LxB): 90 x 30


Matière: Matière haute température HT2

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Matière: Laiton nickelé

Raccord: G1/4-IG

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	34 mm
Bs	30,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-F
H	26 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	94 mm
Ls	90,60 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	3 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	122 N
Force latérale	94 N
Volume	7 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions (LxB)	90 x 30
Raccord	G1/4"-F
Nombre de soufflets	0

Ventouse plate (ovale)

SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.05.00746

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00746>

Matière	Matière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Résistance thermique	200 °C
Poids	56 g
Famille de produit	SAOF