

Raccord rapide coudé

STV-WF G1/4-AG 10

Réf. article.:10.08.02.00258

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00258>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-WF G1/4-AG 10

Raccord fileté rapide pivotant avec dispositif de blocage



Filetage G1: G1/4"-M


Diamètre extérieur du tuyau: 10 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -10 ... 70 °C

Longueur L: 27,8 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	10 mm
G1	G1/4"-M
dn	7,20 mm
D1	16,60 mm
H	10 mm
H1	23,90 mm
L	27,80 mm
L1	37,70 mm
LG1	6,70 mm
SW1	17 mm
SW3	20 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 10 d = 7
Type de tuyau	10-7
Matière	Laiton nickelé
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-10 ... 70 °C
Poids	64 g

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Raccord rapide coudé

STV-WF G1/4-AG 10

Réf. article.:10.08.02.00258

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00258>

Famille de produit

STV

Accessoires



VSL 10-7 PE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00083

Diamètre extérieur D: 10 mm

Diamètre intérieur d: 7 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PE

Rayon de pose min.: 60 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00084

Diamètre extérieur D: 10 mm

Diamètre intérieur d: 7 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 60 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -40 ... 85 °C

Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl