

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 2 SI-CO-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.10391

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10391>

Page d'accueil > Ventouses plates PFYN > PFYN 2 SI-CO-55 M3-AG

### Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 2


Matière: Silicone SI conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: M3-M

### Données de construction



Attribut	Valeur
dn	1 mm
Dmax(S)	2,50 mm
Ds	2 mm
G1	M3-M
H	6 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Course)	0,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,12 N
Volume	0,00 cm <sup>3</sup>
Rayon de courbure (min) (convexe)	2 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	2
Matière	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	1 g

### Contactez Schmalz

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 2 SI-CO-55 M3-AG

Réf. article.:10.01.01.10391

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10391>

Famille de produit	PFYN
Nombre de soufflets	0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Pièces de rechange



#### SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

Filetage G1: M3-M

Longueur L1: 7,5 mm

Longueur utile: 2 mm

Matière: Aluminium



#### PGF 2 SI-CO-55 N003

Réf. article.:10.01.01.10050

Dimensions: 2

Matière: Silicone SI conducteur

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A