

## Ventouse à soufflets (ronde)

FG 7 NBR-55 N016

Réf. article:10.01.06.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00050>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 7 NBR-55 N016

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 7


Matière de la ventouse:

Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière: 55 °Sh

Nombre de soufflets: 2.5

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,5 mm
d2	1,8 mm
D1	6,5 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	7 mm
Ds	5,9 mm
H	14 mm
H2	3,8 mm
H3	6,5 mm
Z (Course)	3 mm

# Ventouse à soufflets (ronde)

## FG 7 NBR-55 N016

Réf. article:10.01.06.00050


<https://www.schmalz.com/10.01.06.00050>



### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,15 N
Force de rupt.	0,9 N
Volume	0,162 cm <sup>3</sup>
Rayon de courbure (min) (convexe)	7,5 mm
Dimensions	7
Famille d'insert	N 016
Nombre de soufflets	2,5
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55.0 Shore A
Poids	0,5 g
Famille de produit	FG

### Accessoires



#### SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article:10.01.06.05735

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur hors-tout: 20 mm

Longueur ajustable: 6 mm

Diamètre nomin.: 3,50 mm

Matière: Aluminium

## Ventouse à soufflets (ronde)

FG 7 NBR-55 N016

Réf. article:10.01.06.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00050>



### **SA-NIP N016 G1/8-IG DN350**

Réf. article:10.01.06.05731

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur hors-tout: 18.5 mm

Longueur ajustable: 12 mm

Diamètre nomin.: 3,50 mm

Matière: Aluminium



### **SA-NIP N016 M5-AG DN250**

Réf. article:10.01.06.00123

Insert de raccordement de ventouse

Insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur hors-tout: 16 mm

Longueur ajustable: 5 mm

Diamètre nomin.: 2,50 mm

Matière: Aluminium